








NT 703/01

Utilisation

230 V - 50 Hz

			
25 °C			
Maxi	500W	NON	160 VA
Mini	60W		60 VA

		
Maxi	500W	NON
Mini	60W	NON


- ① Incandescence
- ② Fluorescence
- ③ Halogène avec transfo (ferromagnétique) incorporé ou non
- ④ Halogène 230 V
- ⑤ Transfo (ferromagnétique)
- ⑥ Moteurs

Remarque importante


Le non-respect rigoureux des schémas de branchement, le dépassement des valeurs indiquées dans le tableau (tension, puissance, température, fréquence...), la puissance trop faible entraînant le clignotement, détruisent l'appareil.

Câblage


Branchement à la place d'un interrupteur




Branchement à la place de deux va-et-vient



Sur transfo ou spot halogène avec transfo incorporé ou non



Fonctionnement



- Appui bref sur la touche : allumage/extinction
- Appui prolongé : variation

Fusible

